



APT OD OG 102 (787 873)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für das persönliche Box-Test-Verfahren (Box-Test-Verfahren) (DEHNcare)

1. Schritt: Legen Sie sich flach auf den Rücken auf eine harte, ebene Fläche. Strecken Sie die Beine aus. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

2. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

3. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

4. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

5. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

6. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

7. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

8. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

9. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

10. Schritt: Stehen Sie auf. Messen Sie die Länge von der Hüfte bis zum Fuß (siehe Abbildung). Diese Länge ist die Box-Test-Größe (Box-Test-Größe).

DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor

Größen-Tabelle (cm) / (inches) (cm) (inches)

Größe	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
Größe	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

Typ	APT OD OG 102
Art.-Nr.	787 873
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	102 (M/L-L)
Gewicht	930 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364491991
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.