



APT OD OG 54 (787 364)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Finden Sie die richtige Größe für das persönliche Körper-Messprofil (Schulterbreite, Hüftbreite, etc.)

Einmalig: Legen Sie die Größe in cm ein (z.B. 170 cm) und drücken Sie auf "Suchen".

2. Schritt: Geben Sie die Körpermaße ein (z.B. 85 cm für die Hüftbreite, 100 cm für die Hüftlänge, etc.).

3. Schritt: Klicken Sie auf "Suchen".

4. Schritt: Die Ergebnisse werden in der Tabelle unten angezeigt.

5. Schritt: Wählen Sie die richtige Größe aus der Liste.

6. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

7. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

8. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

9. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

10. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

11. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

12. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

13. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

14. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

15. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

16. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

17. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

18. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

19. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

20. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

21. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

22. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

23. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

24. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

25. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

26. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

27. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

28. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

29. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

30. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

31. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

32. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

33. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

34. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

35. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

36. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

37. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

38. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

39. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

40. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

41. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

42. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

43. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

44. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

45. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

46. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

47. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

48. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

49. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

50. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

51. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

52. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

53. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

54. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

55. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

56. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

57. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

58. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

59. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

60. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

61. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

62. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

63. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

64. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

65. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

66. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

67. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

68. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

69. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

70. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

71. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

72. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

73. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

74. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

75. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

76. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

77. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

78. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

79. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

80. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

81. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

82. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

83. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

84. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

85. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

86. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

87. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

88. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

89. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

90. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

91. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

92. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

93. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

94. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

95. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

96. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

97. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

98. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

99. Schritt: Klicken Sie auf "Weiter zur Bestellung".

100. Schritt: Klicken Sie auf "Zurück zur Übersicht".

Typ	APT OD OG 54
Art.-Nr.	787 364
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	330 g/m ²
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend orange
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	54 (L)
Gewicht	867 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034911
GTIN (EAN)	4013364478299
VPE	1 Stk.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.